

# きれいにはがせる のびるテープ ストレッチタブ (SS) 取扱説明書

- 《特長》 粘着部にアクリルフォームを使用しているため耐水性があり水回りや浴室、キッチン回りでも使用できます。テープが伸びて引っ張ることが出来るので壁面を傷めず取り外すことができます。
- 《用途》 きれいにはがせるテープフックのスペアテープとして。カレンダー、ポスターなどの掲示に。小物の取り付けに。
- 《耐荷重》 約 200g (あくまでも目安です。貼り付けるもの、面、周囲環境により異なります。)

## 貼り付け可能な面 ○

光沢のある平らな面 (鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)

## 貼り付け不可能な面 ×

壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁

## ご使用方法

下記図はきれいにはがせるテープフックに使用する場合の例です。掲示物や小物の場合は四隅など適宜複数枚ご使用ください。





### 【取り付け方】

① 貼り付ける面の汚れや水分をキレイに拭き取り、粘着テープの片面のはく離フィルムをめくってください。

② 丸みを帯びている部分を上にし、フック背面に貼り付けてください。\*フック背面の上部から1mm程度が貼り位置の目安です。


③ もう片方のはく離フィルムをはがします。

④ 貼り付ける面にしっかりと押し付けます。貼り付け後、24時間以上経過してからご使用ください。\*低温的环境下では更に時間を置くことをおすすめします。



### 【取り外し方】

フックを押さえてテープのタブを真下にゆっくりと引き伸ばします。\*必ずフックを押さえてください。手で押さえずタブを引っ張るとフックが飛んでケガをする恐れがあります。\*テープを手前に引っ張ったり勢いよく引っ張ると壁面を傷めたり、テープがちぎれる恐れがあります。\*低温時 (摂氏 12℃以下) はテープがちぎれやすくなるのでドライヤーで温めてから取り外してください。



荷重は垂直 (真下) 方向にかかるようにしてください。水平方向に荷重がかかると落下する恐れがあります。掛けるものの形状がフックの形状に合わない場合は、フックに無理な力が加わり落下する可能性があります。



## ▲ご使用上の注意 ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中は保管してください。

- 事故を防ぐために、この使用説明書の内容をよくお読みいただき、十分にご理解の上ご使用ください。● 本品は食べられません。
- お子様の手の届かない場所に保管し取り扱いには十分注意を払いご使用ください。● 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。● 万が一の落下に備えて、耐荷重以下であっても貴重品や壊れて困る物は絶対に掛けないでください。● 取り付け場所周辺に壊れやすい物を置かないでください。● 冬季など気温・室温が低いときは粘着面をドライヤーで 10 秒～ 20 秒温めてから貼り付けてください。● パッケージに記載している貼り付け不可能な面には使用しないでください。● 貼り付け可能な面でも壁面の状態・使用状況・環境によっては取り外したときに壁面を破損させる恐れがあります。● 耐荷重以上のものを掛けないでください。水平方向に荷重がかかると落下の原因になるので荷重は垂直 (真下) 方向にかかるようにしてください。耐荷重はあくまでも目安です。使用状況により異なりますのでご了承ください。● 変形破損した場合は直ちに使用を中止してください。● 火や熱源のそばに置かないでください。● 本来の用途以外に使用しないでください。

材質	粘着テープ：アクリルフォーム	サイズ	幅 12mm×長さ 15mm+16mm(タブ (非粘着部分))
----	----------------	-----	---------------------------------



袋：ポリエチレン  
はく離フィルム：PET



株式会社清和産業

〒544-0012 大阪市生野区巽西 2-4-29  
TEL：(06)6758-5528(代表)  
HP：http://www.seiwasangyo.com/

20211223